



## Instrucciones para el catálogo n.º 555 WatR™ Supply Hardness

Revisión 010312

### **Descripción:**

- Este estándar está envasado en una botella de polietileno de 250 ml que contiene aproximadamente 250 ml de estándar.
- Este estándar no tiene conservantes.
- El estándar se puede almacenar a temperatura ambiente.
- El estándar contiene todos los analitos indicados, en los intervalos de concentración especificados en el reporte de datos.

### **Antes de comenzar:**

- Este estándar se ha preparado como un estándar de volumen completo y está listo para analizarse tal como se recibe.
- Este estándar no contiene ácido, por lo que se deben seguir sus procedimientos normales para comprobar y, si es necesario, ajustar el pH.
- La dureza en este estándar se puede determinar por métodos de titulación o de cálculo.

### **Instrucciones:**

1. Agitar la botella de Hardness antes de abrirla.
2. Extraer las alícuotas para las pruebas que se van a realizar y analizar siguiendo sus procedimientos normales.
3. Volver a tapar herméticamente la botella después de cada uso.
4. Reportar los resultados en mg/l para el estándar suministrado.

### **Seguridad:**

Los productos de ERA pueden ser peligrosos y están diseñados para ser usados por profesionales de laboratorio capacitados para la manipulación competente de estos materiales. El uso seguro de estos productos es responsabilidad exclusiva del comprador y del usuario. Puede solicitar las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) de todos los productos de ERA, llamando al 1-800-372-0122 ó al 1-303-431-8454.